

DCMW 070204, KBN25M, Tipo: ME**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 265664 ME |
| GTIN | 4960664529124 |
| Classe de artigo | 25H |

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 arestas de corte por pastilha reversível.

Descrição técnica

| | |
|---|------------------|
| Condição de corte | contínuo |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 120 - 200 m/min |
| Modelo das arestas de corte | ME |
| Avanço f | 0,08 - 0,15 mm/U |
| Profundidade de corte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Tipo | KBN25M |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | CBN |

| | |
|--|---|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 070204 |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Atributo do nome do produto | KBN25M |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|--------------|---------------------------|-------|------------|
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Aço < 67 HRC | adequado | | |
| contínuo | condicionalmente adequado | | |
| irregular | adequado | | |
| interrompido | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |