

**Pastilha de recorte neutro, HU7310, Largura de incisão w: 3,1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	273310 3,1
GTIN	4045197600844
Classe de artigo	21J

**Descrição****Utilização:**

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

**Descrição técnica**

Largura de incisão w	3,1 mm
Avanço f	0,1 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	N
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU7310
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		