

**Pastilha de sangrar direita, CU7033, Largura de incisão w: 3,1****Dados do pedido**

Número do pedido	273350 3,1
GTIN	4045197143433
Classe de artigo	21J

Descrição**Utilização:**

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3,1 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,1 mm/U
#Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	Cermet
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	CU7033
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	direita

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
seco	adequado		