

**VBGW 160408, KBN35M, Tipo: MET****Dados do pedido**

Número do pedido	265746 MET
GTIN	4960664544752
Classe de artigo	25H

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 arestas de corte por pastilha reversível com chanfradura especial para otimização de cortes interrompidos.

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Modelo das arestas de corte	MET
Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 180 m/min
Tipo	KBN35M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBGW 160408
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	KBN35M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		