


**CCGT 09T302 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: TWF****Dados do pedido**

Número do pedido	265812 TWF
GTIN	4045197448927
Classe de artigo	21L

**Descrição****Modelo:**

**PCD** – diamante policristalino, grão fino. Acabamento, aresta de corte afiada para baixa pressão de corte.

**Utilização:**

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ para alumínio < 10% Si	400 - 3500 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Velocidade de corte $v_c$ para G(C)FK	400 - 900 m/min
Avanço $f$	0,03 - 0,2 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Modelo das arestas de corte	TWF

Tipo	PKD
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	PKD
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 09T302 FN
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	PKD
Ângulo de corte	6 grau
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar