

VCGW 160404 FN, PKD, Modelo das arestas de corte: N**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 265895 N |
| GTIN | 4045197452771 |
| Classe de artigo | 21L |

Descrição**Modelo:**

PCD – diamante policristalino, grão fino. Neutra, sem quebra-aperas.

Utilização:

Para alumínio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, plásticos, materiais compósitos, ligas de titânio, metais sinterizados.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Velocidade de corte v_c para metais não ferrosos | 300 - 1500 m/min |
| Avanço f | 0,03 - 0,4 mm/U |
| Velocidade de corte v_c para G(C)FK | 150 - 600 m/min |
| Condição de corte | contínuo |
| Velocidade de corte v_c para alumínio < 10% Si | 300 - 2000 m/min |
| Profundidade de corte a_p | 0,1 - 2,5 mm |
| Modelo das arestas de corte | N |
| Raio do canto | 0,4 mm |

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo | PKD |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | PKD |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGW 160404 FN |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Atributo do nome do produto | PKD |
| Ângulo de corte | 0 grau |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |