

**VBGW 160404, KBN25M, Tipo: MET****Dados do pedido**

Número do pedido	265738 MET
GTIN	4960664529827
Classe de artigo	25H

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 arestas de corte por pastilha reversível com chanfradura especial para otimização de cortes interrompidos.

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 180 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Avanço $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Modelo das arestas de corte	MET
Tipo	KBN25M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBGW 160404
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	KBN25M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	condicionalmente adequado		
irregular	adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
seco	adequado		