

VBGW 160404, KBN35M, Tipo: MET**Dados do pedido**

Número do pedido	265740 MET
GTIN	4960664544745
Classe de artigo	25H

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 arestas de corte por pastilha reversível com chanfradura especial para otimização de cortes interrompidos.

Descrição técnica

Modelo das arestas de corte	MET
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 180 m/min
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Tipo	KBN35M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBGW 160404
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	KBN35M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	adequado		
seco	adequado		