

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273698 2
GTIN	4045197579010
Classe de artigo	21J

Descrição

Modelo:

Quebra-aperas para pequenos diâmetros e redução da força de corte.

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	±0,03 mm
Largura de incisão w	2 mm
Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	CU7025
Raio do canto R	0,2 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
seco	adequado		