

**VBGW 160402, KBN25M, Tipo: ME****Dados do pedido**

Número do pedido	265732 ME
GTIN	4960664529759
Classe de artigo	25H

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 arestas de corte por pastilha reversível.

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 200 m/min
Modelo das arestas de corte	ME
Avanço $f$	0,08 - 0,15 mm/U
Condição de corte	contínuo
Tipo	KBN25M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN

Código ISO da pastilha de corte reversível	VBGW 160402
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	KBN25M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	condicionalmente adequado		
irregular	adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
seco	adequado		