

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273690 3
GTIN	4045197502728
Classe de artigo	21J

## Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,03$ mm
Largura de incisão w	3 mm
Avanço f	0,07 - 0,2 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	M
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7020
Raio do canto R	0,3 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	direita
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		