

Mandril curto Forma A, SK 40, Área de aperto: 2,5-16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Classe de artigo	33W

Descrição**Modelo:**

Para rotação à direita e à esquerda.

Material fornecido:

Inclui chave de parafusos sextavada, com cabo em T.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Chave de aperto sobresselente n.º 627425	SW6
Projeção medida A	95 mm
Área de aperto	2,5 - 16 mm
Ø exterior D	57 mm
Alojamento	SK 40
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 30 µm
Tipo de produto	Mandril curto

Acessórios

Jogo de pinças de aperto 3 peças para área de fixação
2,5-16

309701 2,5-16

Pinhão para área de fixação 2,5-16

309702 2,5-16