

Mandril curto Forma A, SK 40, Área de aperto: 0,5-13mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 301490 0,5-13 |
| GTIN | 2050001690548 |
| Classe de artigo | 33W |

Descrição**Modelo:**

Para rotação à direita e à esquerda.

Material fornecido:

Inclui chave de parafusos sextavada, com cabo em T.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Chave de aperto sobresselente n.º 627425 | SW6 |
| Projeção medida A | 90 mm |
| Área de aperto | 0,5 - 13 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Alojamento | SK 40 |
| Norma de alojamento | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min ⁻¹ |
| Concentricidade | ≤ 30 µm |
| Tipo de produto | Mandril curto |

Acessórios

Jogo de pinças de aperto 3 peças para área de fixação
0,5-13

309701 0,5-13

Pinhão para área de fixação 0,5-13

309702 0,5-13