

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273723 4
GTIN	4045197657992
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	±0,04 mm
Largura de incisão w	4 mm
Avanço f	0,06 - 0,22 mm/U
Profundidade de corte a _p	0,5 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	K
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010
Raio do canto R	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		