

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273740 3
GTIN	4045197498809
Classe de artigo	21H

Descrição técnica

Largura de incisão w	3 mm
Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,03$ mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	CBN
Aplicação principal	H
Condição de corte	contínuo
Tipo	CBN825
Raio do canto R	0,2 mm
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
seco	adequado		