

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273720 5
GTIN	4045197579096
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,04$ mm
Largura de incisão w	5 mm
Avanço f	0,07 - 0,25 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,7 - 2,6 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	CU7025
Raio do canto R	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
seco	adequado		