


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273721 3
GTIN	4045197502803
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	±0,03 mm
Largura de incisão w	3 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Profundidade de corte a _p	0,4 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Aplicação secundária	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7215
Raio do canto R	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		