


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273721 4
GTIN	4045197502810
Classe de artigo	21J

## Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,04$ mm
Largura de incisão w	4 mm
Avanço f	0,06 - 0,22 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Aplicação secundária	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7215
Raio do canto R	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		