

Ficha de dados



Cone de expansão hidráulica curto, estreito, forma ADB, SK 50, Ø de fixação D1: 6



Dados do pedido

Número do pedido	302052 6
GTIN	2050001653185
Classe de artigo	33W

Descrição

Versão:

- Concentricidade ≤ 3 µm.
- Com RFID / perfuração Balluffchip.
- Ajuste axial do comprimento possível (curso de ajuste 10 mm).
- Flexível graças à utilização de buchas intermédias.
- Pressão do agente refrigerante até 80 bar.

Utilização:

Para perfuração, mandrilagem e fresagem de acabamento.

Material fornecido:

Inclui chave de cabo em T sextavada.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308810 – 308830, tam. 12; 20; 32; Buchas redutoras n.º 302135 – 302187.

Parafusos de batente para fixação direta ou para utilização de buchas redutoras a pedido.

Descrição técnica

Ø D ₂	26 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
Peso	3,2 kg
Projeção medida A	80,5 mm

Ficha de dados

Comprimento útil L ₁	61,5 mm
L ₂	29,5 mm
Rosca M	M5
Ø exterior D	49,5 mm
Curso de ajuste V	10 mm
Alojamento	SK 50
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Refrigeração interior	sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302052-6>