

Manga redutora fendida vedado, Ø 20 mm, Ø de fixação D1: 16mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 302160 16 |
| GTIN | 4019208190877 |
| Classe de artigo | 33D |

Descrição**Modelo:****Vedado (tampões de borracha).****Utilização:**

- Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
- Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.
- O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.
- Precisão de escoamento $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisão do sistema a $3 \times D$).
- Precisão de concentricidade $\pm 2 \mu\text{m}$ (para bucha redutora).
- Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Acessórios especiais:

Limpador cilíndrico n.º 343720.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ø D | 20 mm |
| Ø de fixação D ₁ | 16 mm |
| Ø exterior | 20 mm |
| Atributo do nome do produto | Ø 20 mm |
| Concentricidade do sistema | 5 μm |
| Tipo de produto | Bucha redutora |

