

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273750 25/3
GTIN	4045197484512
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3 mm
Largura funcional L_4	26,5 mm
Parafuso	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Comprimento da cabeça L_1	33 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	9 mm
Comprimento total L	150 mm
Largura da haste b	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 6	279815 6
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25