

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273756 12/2,5
GTIN	4045197485007
Classe de artigo	21W

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

### Instrução:

A partir de 6 mm de largura de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho com  $t_{\text{máx}}$  ( $5 \times$  largura de incisão). Pode causar a formação de estrias. Sem estrias até  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça $L_1$	31 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx}}$	12,5 mm
Parafuso	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Largura de incisão $w$	2,5 mm
Largura funcional $L_4$	12 mm
Comprimento total $L$	150 mm
Largura da haste $b$	12 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 4	279815 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15