

Garant

Cone de contração térmica com canais de refrigeração, SK 40 curto, Ø de fixação D1: 3



Dados do pedido

Número do pedido	302252 3
GTIN	4045197656827
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Aço resistente a altas temperaturas.
- Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Com RFID / perfuração Balluffchip.

Com furos do canal de refrigeração e roscas bloqueáveis.

Furos do canal de refrigeração com Ø de aperto D1: 3, 4 e 5 mm sem fecho.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.

Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308800, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 – 302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210 – 354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descrição técnica

Ø D ₂	12 mm
Ø de fixação D ₁	3 mm
Projeção medida A	80 mm
Ø exterior D	17 mm

Ficha de dados

Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Alojamento	SK 40 curto
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302252-3>