

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento WCHX 040104, para ferramentas de torneamento e de perfuração "5 em 1"



Dados do pedido

Número do pedido	268474 SM
GTIN	4045197470362
Classe de artigo	21K

Descrição

Indicado para:

Ferramenta de broca n.º 268463 – 268468, tamanho 8.

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 220 m/min
#Raio do canto	0,2 mm
Aplicação secundária	M
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	110 - 140 m/min
Tipo	SM
Tipo	HB7120
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WCHX 040104
Número de trocas/cortes	3

Ficha de dados

indicado para Ø de ferramenta D _c	8 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar