

Garant**Cone de contração térmica, SK 40 A = 120, Ø de fixação D1: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	302256 6
GTIN	4045197287915
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

- **Aço resistente a altas temperaturas.**
- **Tam. 3–5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Com RFID / perfuração Balluffchip.**

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.

Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308800, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 – 302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210 – 354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descrição técnica

Projeção medida A	120 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	27 mm
Alojamento	SK 40 A = 120
Norma de alojamento	ISO 7388-1

Ficha de dados

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de contração

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302256-6>