

## Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5×D, direita, Ø DC: 11



## Dados do pedido

Número do pedido	268463 11
GTIN	4045197470010
Classe de artigo	21K

# Descrição

#### Versão:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica.

### Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

#### Nota:

- · Selecionar os maiores raios de canto possíveis.
- · Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).

## Descrição técnica

Ø haste D₅	16 mm
Tolerância de Ø do furo D	0/+0,27 mm
Ø nominal D	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 32
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 0602
Comprimento útil L <sub>1</sub>	16,5 mm
Comprimento total L	100 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim



Tipo de produto	Barra de mandrilar
Acessórios	
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 32	269028 32
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8