

CNMA 120404, BUX220, Modelo das arestas de corte: M**Dados do pedido**

Número do pedido	255578 M
GTIN	4045197817617
Classe de artigo	22I

Descrição**Modelo:**

- **Versão descartável.**
- **Um gume.**

Instrução:

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Modelo das arestas de corte	M
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,5 mm
Tipo	BUX220
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 200 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Óleo de corte	CBN
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMA 120404
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	BUX220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear