

**CNMA 120412, BUX220, Modelo das arestas de corte: M****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 255582 M      |
| GTIN             | 4045197817631 |
| Classe de artigo | 22I           |

**Descrição****Modelo:**

- **Versão descartável.**
- **Um gume.**

**Instrução:**

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

**Descrição técnica**

|   |                |
|---|----------------|
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,1 - 0,5 mm   |
| Raio do canto                                 | 1,2 mm         |
| Modelo das arestas de corte                   | M              |
| Tipo  | BUX220         |
| Condição de corte                             | contínuo       |
| Avanço f                                      | 0,1 - 0,2 mm/U |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 80 - 200 m/min |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento     |

|  |  |
|--|--|
| Óleo de corte                              | CBN  |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMA 120412                                |
| Número de trocas/cortes                    | 1  |
| Atributo do nome do produto                | BUX220                                     |
| Tipo de produto                            | Pastilha de corte reversível para torneiar |