

**TNMA 160412, BUX220, Modelo das arestas de corte: M****Dados do pedido**

Número do pedido	255594 M
GTIN	4045197817693
Classe de artigo	22I

**Descrição****Modelo:**

- Versão descartável.
- Um gume.

**Instrução:**

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Raio do canto	1,2 mm
Modelo das arestas de corte	M
Tipo	BUX220
Condição de corte	contínuo
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 200 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 0,5 mm

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMA 160412
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	BUX220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar