

VNMA 160408, BUX220, Modelo das arestas de corte: M**Dados do pedido**

Número do pedido	255598 M
GTIN	4045197818010
Classe de artigo	22I

Descrição**Modelo:**

- Versão descartável.
- Um gume.

Instrução:

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Tipo	BUX220
Modelo das arestas de corte	M
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 200 m/min
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,1 - 0,25 mm
Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Óleo de corte	CBN
Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMA 160408
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	BUX220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear