

**VBMW 160404, BUX220, Modelo das arestas de corte: M****Dados do pedido**

Número do pedido	265778 M
GTIN	4045197818164
Classe de artigo	22I

**Descrição****Modelo:**

- Versão descartável.
- Um gume.

**Instrução:**

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Modelo das arestas de corte	M
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 200 m/min
Avanço f	0,1 - 0,2 mm/U
Tipo	BUX220
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Óleo de corte	CBN
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMW 160404
Número de trocas/cortes	1
Atributo do nome do produto	BUX220
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar