

VCMW 160404, BUX220, Modelo das arestas de corte: M**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 265788 M |
| GTIN | 4045197818218 |
| Classe de artigo | 22I |

Descrição**Modelo:**

- Versão descartável.
- Um gume.

Instrução:

Outras formas, tamanhos e raios de canto de pastilhas reversíveis disponíveis a pedido.

Descrição técnica

| | |
|---|----------------|
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Avanço f | 0,1 - 0,2 mm/U |
| Tipo | BUX220 |
| Condição de corte | contínuo |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 80 - 200 m/min |
| Profundidade de corte a_p | 0,1 - 0,25 mm |
| Modelo das arestas de corte | M |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |

| | |
|--|--|
| Óleo de corte | CBN |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMW 160404 |
| Número de trocas/cortes | 1 |
| Atributo do nome do produto | BUX220 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |