

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, direita, Ø DC: 18mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268463 18
GTIN	4045197470041
Classe de artigo	21K

Descrição**Modelo:**

Com refrigeração interna.
Haste cilíndrica.

Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 0903..
Tolerância de Ø do furo D	0/+0,33 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 34
Ø haste D _s	25 mm
Ø nominal D	18 mm
Comprimento útil L ₁	27 mm
Comprimento total L	135 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 34

269028 34

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15