

**Garant****Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, direita, Ø DC: 20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268463 20
GTIN	4045197470058
Classe de artigo	21K

**Descrição****Modelo:**

Com refrigeração interna.  
Haste cilíndrica.

**Utilização:**

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

**Instrução:**

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

**Descrição técnica**

Tolerância de Ø do furo D	0/+0,33 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 35
Ø haste D <sub>s</sub>	25 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø nominal D	20 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	30 mm
Comprimento total L	150 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 35

269028 35

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20