

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 2,25xD, esquerda, Ø DC: 26mm**

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 268468 26 |
| GTIN | 4045197470263 |
| Classe de artigo | 21K |

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica **com encosto**.**Utilização:**

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
 - **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**
- Usar apenas ferramentas de torneamento e perfuração **em aço estrutural de apar comprida e aços inoxidáveis de apar comprida até 1,5xD.**

Descrição técnica

| | |
|--|-------------|
| Ø haste D _s | 32 mm |
| Ø nominal D | 26 mm |
| Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496 | WCHX 1305.. |
| Tolerância de Ø do furo D | 0/+0,33 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 36 |
| Comprimento da haste L _s | 60 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 58,5 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ø d ₂ | 40 mm |
| Projeção L _A | 73 mm |
| Série | "5 em 1" |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|--|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 36 | 269028 36 |
| lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50 | 659874 50 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659906 1600 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659957 1600 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25 | 674248 TX25 |