

**Garant****Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, direita, Ø DC: 26mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268463 26
GTIN	4045197470065
Classe de artigo	21K

**Descrição****Modelo:**

Com refrigeração interna.  
Haste cilíndrica.

**Utilização:**

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

**Instrução:**

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø nominal D	26 mm
Tolerância de Ø do furo D	0/+0,33 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 36
Ø haste D <sub>s</sub>	32 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	39 mm
Comprimento total L	180 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 36

269028 36

lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50

659874 50

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659906 1600

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659957 1600

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25

674248 TX25