

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento WCHX 05T104, para ferramentas de torneamento e de perfuração "5 em 1"****Dados do pedido**

Número do pedido	268478 SM
GTIN	4045197470485
Classe de artigo	21K

Descrição**Indicado para:**

Ferramenta de broca n.º 268463 – 268468, tamanho 10.

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação secundária	110 - 140 m/min
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 220 m/min
Tipo	SM
Aplicação principal	P
#Raio do canto	0,4 mm
Aplicação secundária	M
Tipo	HB7120
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WCHX 05T104
Número de trocas/cortes	3

Ficha de dados

indicado para \varnothing de ferramenta D_c	10 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar