

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, esquerda, Ø DC: 8mm**

Dados do pedido

Número do pedido	268464 8
GTIN	4045197470072
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica.

Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

Descrição técnica

Tolerância de Ø do furo D	0/+0,22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 30
Ø haste D _s	12 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 0401..
Ø nominal D	8 mm
Comprimento útil L ₁	12 mm
Comprimento total L	80 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 30

269028 30

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6