

SCMT 09T304, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 290 m/min
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	VS
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T304
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear