

SC.T 09T304, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Quebra-aperas	VM
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T304
Número de trocas/cortes	4

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar