

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, esquerda, Ø DC: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	268464 10
GTIN	4045197470089
Classe de artigo	21K

Descrição**Modelo:**

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica.

Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

Descrição técnica

Ø nominal D	10 mm
Tolerância de Ø do furo D	0/+0,22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 31
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø haste D _s	12 mm
Comprimento útil L ₁	15 mm
Comprimento total L	90 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 31

269028 31

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8