

**VBMT 110302, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 290 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	HB7120-1
Quebra-aperas	VS
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 110302
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar