

**VBMT 160402, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7120-1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 290 m/min
Quebra-aperas	VS
Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	M
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160402
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar