

**VB.T 160408, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	M
Tipo	HB7120-1
Avanço $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Quebra-aperas	VM
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar