

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 2,25xD, esquerda, Ø DC: 8mm**

Dados do pedido

Número do pedido	268468 8
GTIN	4045197470201
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica **com encosto**.**Utilização:**

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
 - **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**
- Usar apenas ferramentas de torneamento e perfuração **em aço estrutural de apar comprida e aços inoxidáveis de apar comprida até 1,5xD.**

Descrição técnica

Ø haste D _s	10 mm
Ø nominal D	8 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 0401..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 30
Tolerância de Ø do furo D	0/+0,22 mm
Comprimento da haste L _s	38 mm
Comprimento útil L ₁	18 mm

Ø d ₂	12 mm
Projeção L _A	22,5 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 30	269028 30
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6