

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, esquerda, Ø DC: 15mm**

Dados do pedido

Número do pedido	268464 15
GTIN	4045197470096
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica.

Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

Descrição técnica

Tolerância de Ø do furo D	0/+0,27 mm
Ø haste D _s	20 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496	WCHX 0703..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 33
Ø nominal D	15 mm
Comprimento útil L ₁	22,5 mm
Comprimento total L	125 mm
Série	"5 em 1"
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 33

269028 33

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8