

Garant**Ferramentas de rotação e perfuração "5 em 1" 1,5xD, esquerda, Ø DC: 20mm**

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 268464 20 |
| GTIN | 4045197470119 |
| Classe de artigo | 21K |

Descrição

Modelo:

Com refrigeração interna.

Haste cilíndrica.

Utilização:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Instrução:

- **Selecionar os maiores raios de canto possíveis.**
- **Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).**

Descrição técnica

| | |
|--|-------------|
| Tolerância de Ø do furo D | 0/+0,33 mm |
| Ø nominal D | 20 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 35 |
| Pastilha de corte reversível n.º 268472 – 268496 | WCHX 10T3.. |
| Ø haste D _s | 25 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 30 mm |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Série | "5 em 1" |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | sim |

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 35

269028 35

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20