

WCHX 10T308, Tipo: SM**Dados do pedido**

Número do pedido	268494 SM
GTIN	4045197470966
Classe de artigo	21K

Descrição**Indicado para:**

Ferramenta de broca n.º 268463 – 268468, tamanho 20.

Descrição técnica

Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	P
Tipo	SM
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	110 - 140 m/min
Aplicação secundária	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 220 m/min
Tipo	HB7120
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WCHX 10T308
Número de trocas/cortes	3
indicado para \varnothing de ferramenta D_c	20 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar