

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273790 16/2
GTIN	4045197525017
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

$t_{\text{máx.}}$ usinagem interior	6 mm
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	23 mm
Desvio central L_3	14,5 mm
Largura de incisão w	2 mm
Parafuso	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Comprimento total L	180 mm
Projeção L_1 dos suportes recuados	30 mm
\varnothing haste D_s	16 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 9	279815 9
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25