

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273790 40/6
GTIN	4045197640376
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

Largura de incisão w	6 mm
Desvio central L_3	27 mm
Parafuso	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	49 mm
$t_{\text{máx.}}$ usinagem interior	13 mm
Comprimento total L	350 mm
Projeção L_1 dos suportes recuados	60 mm
\varnothing haste D_5	40 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 8	279815 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20